



# PE pretvarač PE-PK-4

Broj artikla: 7470

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Pogonski tlak	0 ... 0,25 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Uklopna točka	0,25 bar
Isklopna točka	0,07 bar
Maks. uklopna frekvencija	1 Hz
Najmanja struja tereta	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na montažnom okviru 1n s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	PK-4
Informacija o materijalu, kućište	PET POM Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebro
Informacija o materijalu, električni priključak	Mjed
Informacija o materijalu, membrana	CR
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom