

Višestruki utikač KSV-32-B

Broj dijela: 7560

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4 mm
Radni tlak	-0.95 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	374 g
Maks. veze	32
Pneumatski priključak	PK-2 PK-3 PK-4
boja	Siva
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS