


Prekidač pritiska SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Broj dijela: 8000033

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Uklonni izlaz	na temelju kontakta
Funkcija prebacivanja	Threshold value with fixed hysteresis
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Točka uključivanja	0.25 bar
Točka uključivanja max.	0.4 bar
Min. točka isključivanja	0.05 bar
Max Izlazna struja DC	1000 mA
Minimalna struja opterećenja	2 mA na 24 V.
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona DC	19.2 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak	4-polni M12x1 Utikač prema EN 60947-5-2 okrugli dizajn
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	80 g
Materijal za kućište	Čelik
Materijal električnog priključka	POM
Opcije podešavanja	trajno postavljeno
Klasa zaštite	IP65
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L