



Tlačna sklopka SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Broj artikla: 8000210

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-strojevi-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Senzor tlaka s metalnim filmom
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Uklopni izlaz	2xPNP
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Uklopna točka	0,25 bar
Točka uklapanja maksimalno	0,4 bar
Točka isklapanja minimalno	0,05 bar
Maks. izlazna struja DC	500 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	19,2 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polno M12x1 Utikači prema EN 60947-5-2 okrugli oblik
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	50 g
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material electrical connection	PBT
Mogućnosti namještanja	fiksno namješteno
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L