


Spojni vod NEBV-

Broj artikla: 8003577

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja Zaštitni krug
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	50
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica Socket, slim
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Raster priključaka ZC, samonarezni vijak Raster priključaka ZC, metrični vijak Plug pattern type C to EN 175301-803 Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2 25 4 44
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno Kutni
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Raster priključaka ZB, samonarezni vijak M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2 25 3 44
Područje pogonskog napona DC	0 ... 230 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 230 V
Duljina kabela	0,5 ... 30 m
Svojstvo vodiča	Standard Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions

Svojstvo	Vrijednost
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	sivo