

Modul rukovanja EHMY-RP-EGC-80-TB-KF- -

Broj artikla: 8004605

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 2.000 mm
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Točnost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno