


Priključna letva VABM-L1-18G-G38-24-M-G

Broj dijela: 8004912

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------------|
| Mjera rastera | 19 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 24 |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 5461 g |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14 | G1/8 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |