

# Blok podnožja VABM-B10-25E-N12-6

Broj artikla: 8026256

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrijednost                         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                   | 27,5 mm                            |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta    | 6                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Težina proizvoda                | 2.115 g                            |
| Vrsta pričvršćenja              | s prolaznim provrtom               |
| Priključak, upravljački zrak 12 | 1/8 NPT                            |
| Priključak, upravljački zrak 14 | 1/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 1         | 1/2 NPT                            |
| Pneumatski priključak 3         | 1/2 NPT                            |
| Pneumatski priključak 5         | 1/2 NPT                            |
| Materijal - napomena            | RoHS sukladno                      |
| Material manifold               | Aluminijska legura za gnječenje    |