

Blok podnožja VABM-B10-30E-G34-10-P3

Broj artikla: 8026403

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	4.747 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje