


# Ploča za napajanje VABF-B10-30-P1A4-G38

Broj dijela: 8026434

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja	6 Nm
Težina proizvoda	167 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Dobavni materijal ploča	Lijevani aluminij