


Vertikalno-opskrbna ploča VMPA2-VSP-QS10

Broj artikla: 8029489

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Mjera rastera | 21 mm |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Tlak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 90 g |
| Pneumatski priključak 1 | QS-10 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material supply plate | PA ojačan |