


X-priključak NPFC-X-4G12-F

Broj artikla: 8030264

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Material threaded fitting | Poniklani mesing |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 50 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 164,1 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |