


Spojni vod NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Broj artikla: 8030962

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabla	with 2x label holders
Težina proizvoda	276 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	5
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno završeno
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	5
Područje pogonskog napona DC	0 ... 60 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 48 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Shielding	da
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabla	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabla	≥ 26 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabla	≥ 52 mm
Promjer kabla	5,25 mm
Odstupanje promjera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	5x0,34 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm ²
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno
Material seals	NBR
Material electrical contact	Poniklana i pozlačena bronca
Material insulation	PP