

# Senzorska letva

## DASP-F5-50-150-A-SR-S4-1F

Broj artikla: 8031609  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Odgovaraju za zglobni cilindar DFAW](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



### Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                                    |
|--------------------------------|---|
| Veličina                       | 50  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                                   |
| Konstruktivna struktura        | Senzorska letva                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju            |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C                                 |
| Maks. pritezni moment          | 2,9 Nm  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm   | 127,8 g                                       |
| Prirast težine po 10 mm hoda   | 1,4 g   |
| Vrsta pričvršćenja             | s prolaznim provrtom i vijkom                 |
| Material of profile            | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                                 |
| Material screws                | visokolegirani čelik                          |