

Priključna ploča VMPA1-FB-AP-4-1-S1-RV

Broj dijela: 8034551

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|--|
| Širina | 50 mm |
| duljina | 107.3 mm |
| Mjera rastera | 10.5 mm |
| Maksimalni broj položaja ventila | 4 |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Kontrolni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 190 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | Lijevani aluminij |