


# Priključna ploča VMPAL-AP-20-T1-RV

Broj artikla: 8034562

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm 21,2 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	21,2 mm
Odvajanje tlačnih zona	Duct 1
Integrirana funkcija	Nepovratni ventil
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Prikladnost za vakuum	ne
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 2	za 18 mm cartridge
Pneumatski priključak 4	za 18 mm cartridge
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PA ojačan