


Priključna ploča VMPAL-AP-20-T35-RV

Broj dijela: 8034563

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	20 mm
Širina	21.2 mm
duljina	107.3 mm
Mjera rastera	21.2 mm
Odvajanje tlačne zone	Kanal 3 i 5
Integrirana funkcija	provjeriti ventil
Maksimalni broj položaja ventila	1
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Prikladnost za vakuum	ne
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 2	za uložak 18 mm
Pneumatski priključak 4	za uložak 18 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan