

Manometar s prirubnicom PAGN-P-63-0.4M-G14-1

Broj dijela: 8037003

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Područje prikaza | 0 MPa...0.4 MPa |
| Odgovara normi | EN 837-1 |
| Manometar nazivne veličine | 63 |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdon cijevi |
| Vrsta montaže | Montaža prednje ploče |
| Operativni medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Radni tlak | 0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi |
| Fluktuirajući faktor opterećenja | 0.66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 1 |
| Klasa zaštite | IP43 |
| Temperatura skladištenja | -40 °C...70 °C |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Priključni položaj | Usredotočeno na stražnju stranu |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijali u kontaktu s medijem | Mjed |
| Materijal otvora za uvrtnje | Mesing |
| Materijal za kućište | ABS |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Materijal leće | SAN |
| Materijal prstena za pričvršćivanje | Čelik |
| Materijalni vijci | Čelik |
| Boja kućišta | crno |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | nema acetilena nema kisika |
| mjerilo | Dvostruka ljestvica MPa (izvana) bar (iznutra) |