


Povratni ventil VMPA2-RV

Broj artikla: 8039821

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	povratna funkcija koja se oslobađa
Način aktiviranja	pneumatski
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Normalni nazivni protok	330 l/min
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure	7,25 ... 116 psi
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta aktiviranja, upravljana protupovratna funkcija	pneumatski
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,5 ... 8 bar
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Težina proizvoda	0,19 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR