



Spojni vod NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

Broj artikla: 8040455

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	S držačem natpisne oznake
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	89,5 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	RJ45 as per IEC 60603-7-3
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Snap-in locking
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	RJ45 as per IEC 60603-7-3
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 2, tip ugradnje	Snap-in locking
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Opaska o otpornost od prenapona	Due to screening, a leakage flow of up to 20 mA is permissible.
Svojstva prenošenja	U skladu s kategorijom 5, EN 50173, klasa D U skladu s kategorijom 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5
Duljina kabla	1 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Energy chain > 2 million cycles, bending radius 100 mm
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	>= 40 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	>= 100 mm
Promjer kabela	6,7 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabla	4 x 0.34 mm ² (star quad)
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG22
Mehanička zaštita	IP20
Posebne karakteristike	postojano na ulje
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions

Svojstvo	Vrijednost
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	zeleno
Material housing	Mjed poniklana PA
Boja, kućište	crno
Material electrical contact	Mjed pozlaćeno
Material insulation	PE