


Cabinet trough feed NEFU-D12G4-R3DW4

Broj artikla: 8040457

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Duljina	40,1 mm
Odgovara normi	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 4-pin, D-coded
Električni priključak 2	Kutna utičnica, RJ45, 4-pin
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Svojstva prenošenja	U skladu s kategorijom 5, EN 50173, klasa D U skladu s kategorijom 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Mehanička zaštita	IP20 IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Mjed poniklana PA Cinkov tlačni lijev
Boja, kućište	crno
Material electrical contact	Mjed pozlačeno