

Magnetni svitak

VACC-S18-120-A1-2A

Broj artikla: 8040582

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 110 V AC/50-60 Hz.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	530 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	PA Čelik