

Fiksni ograničavač protoka VFFG-T-F4-15

Broj dijela: 8047352

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | Funkcija gasa |
| Vrsta montaže | izbrazdan |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura okoline | -5 °C...60 °C |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Izvedbena veličina | za \varnothing 4 mm |
| Nazivna veličina | 1.55 mm |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 0.4 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |