

Servo Press Kit YJKP-..

Broj artikla: 8058596

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Sila pritiska | 0 ... 17 kN |
| Radni hod | 100 ... 400 mm |
| Duljina kabla | 5 ... 15 m |
| Frekvencija pretraživanja | 1.000 Hz |
| Protokol | EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta motora | Servomotor |
| Maks. ubrzanje | 2 m/s ² |
| Trajanje uključenosti | 100% |
| Brzina posmaka | 0 ... 250 mm/s |
| Točnost FS | 0,25 %FS |
| Maksimalni korisni teret | 19,5 ... 95 kg |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP20 |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |