


# Paralelni komplet EAMM-U-50-S38-38AA-78

Broj dijela: 8058926

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.01 Nm
Prenosivi moment	1 Nm
Težina proizvoda	600 g
Pogon koda sučelja	S38
Kod sučelja Motor In	38AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS