

Paralelni komplet EAMM-U-86-D40-70AA-102

Broj dijela: 8058973

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Izvedbena veličina | 86 |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 5000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 175 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.25 Nm |
| Prenosivi moment | 9.5 Nm |
| Težina proizvoda | 2500 g |
| Pogon koda sučelja | D40 |
| Kod sučelja Motor In | 70AA |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |