


# Paralelni komplet EAMM-U-86-D60-58AA-102

Broj artikla: 8058981

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	2.500 g
Kod sučelja, pogon	D60
Cod sučelja, Motor in	58AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno