

Plastično crijevo PTFEN-12X2-NT

Broj dijela: 8061175

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski Ø | 12 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 120 mm |
| Unutra-Ø | 8.4 mm |
| Min. radijus savijanja | 84 mm |
| Informacije o aplikaciji | Crijevo bez tiska |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 V-0 |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čiste sobe | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1 |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -20 °C...150 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.124 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, vanjski Ø 12 mm |
| boja | prirodna |
| Tvrdoća po Shoreu | D 55 +/- 5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | PTFE |