


# Aksijalni komplet EAMM-A-L38-60RB

Broj dijela: 8063460

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	9 Nm
Težina proizvoda	318 g
Pogon koda sučelja	L38
Kod sučelja Motor In	60RB
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS