

Spojni vod NEBL-M8W4-E-5-N-M8W4

Broj artikla: 8065109

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | EN 61076-2-104 |
| Dozvola | c UL us - Listed (OL) |
| Mjesto izdavanja certifikata | UL E253748 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Težina proizvoda | 194 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 4 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 4 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 4 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 4 |
| Električni spoj 2, tip ugradnje | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon AC | 24 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 5,2 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Shielding | ne |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 15 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 50 mm |
| Promjer kabela | 4,8 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,15 mm |
| Struktura kabla | 4x0,5 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,5 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 IP69K |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Posebne karakteristike | postojano na ulje |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -20 ... 90 °C |
| Temperatura ležaja | -40 ... 90 °C |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------------|
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | crno |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Boja, kućište | crno |
| Material screw-type lock | Poniklani mesing |
| Material seals | FPM |
| Material electrical contact | Pozlačena bakrena slitina |
| Material insulation | PP |