

Elektronski modul VMPA14-FB-EMS-8

Broj artikla: 8066764

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnoza	Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	8
Vlastita primljena struja kod napona pod teretom	3 mA
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	8 mA
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	58 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	9 mA nakon 24 ms
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	30 g
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno