


Amortizer DYSS-10-10-Y1F

Broj artikla: 8069003

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	10
Hod	10 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	1,5 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	10 mm
Maks. sila na graničnik	700 N
Maks. pritezni moment	8 Nm
Maks. primljena energija po hodu	6 J
Maks. primljena energija po satu	25.000 J
Maks. preostala energija	0,03 J
Sila povrata	4 N
Težina proizvoda	51 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik