

# Pogonska jedinica s kuglastim ventilom VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PA10

Broj dijela: 8070235

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp3 / 8
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivna veličina DN	10
Radni tlak	5.5 bar...5.5 bar
Ventil nazivnog tlaka PN	40 ...40
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Točka rosišta min. 10 °C ispod temperature okoline i medija Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-20 °C...-20 °C
Temperatura okoline	-20 °C...-20 °C
Protok Kv	9.4 m <sup>3</sup> /h...9.4 m <sup>3</sup> /h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed, kromiran
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	CW614N
Težina proizvoda	1371 g...1371 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji