


Uređaj za posluživanje CDSB-A1

Broj artikla: 8070984

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. duljina voda	3 m
Memorija korisnika	3 GB
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	1.77"
Područje pogonskog napona DC	4,5 ... 5,5 V
Rezolucija zaslona	128x160 Pixel
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	ne kondenzira se Max. 95% at 60°C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	36,6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA6 - ojačano
Područje primjene	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm