

Prekidač blizine DADG-D-F8-16/20

Broj dijela: 8072857

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	0.6 mm
Osigurana uklopna udaljenost	0.64 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,55 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,5 Mesing = 0,65 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.01 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	5000 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	5000 Hz
Maksimalna izlazna struja	100 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Duljina kabela	2 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Izvedbena veličina	M4
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom
Vrsta instalacije	Ispiranje

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	26 g
Materijal za kućište	Čelik
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III