


Usisna zdjelica komplet OGVM-45-G-N-G14F

Broj artikla: 8073831

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	7,8 mm
Min. radijus radnog predmeta R	25 mm
Nazivni promjer	4 mm
Promjer usisne zdjelice	45 mm
Volumen usisne zdjelice	9,4 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	Round bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,6 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	77 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	117 N
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR