


Priključna letva VABM-P7-18MB-G18-M5-6

Broj dijela: 8076389

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	18 mm
Konstruktivna struktura	Smjer priključka dolje
Maksimalni broj položaja ventila	6
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.6 Nm
Težina proizvoda	270 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura