



Spojni vod NEBC-M12G8-E-2-N-M12G8

Broj artikla: 8080782

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 |
| Dozvola | c UL us - Listed (OL) |
| Mjesto izdavanja certifikata | UL E474609 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Težina proizvoda | 112 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 2, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 30 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 2 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Shielding | ne |
| Duljina kabla | 2 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 30 mm |
| Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 30 mm |
| Promjer kabela | 6 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,2 mm |
| Struktura kabla | 8x0,25 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,25 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -25 ... 90 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -25 ... 90 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|-------------------------|
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | Silver-grey |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Boja, kućište | crno |
| Material screw-type lock | Poniklani lijevani cink |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Mjed |
| Material insulation | PP |