

Montažni nosač PAMP-MB-64

Broj dijela: 8081356

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	64
Serijska	P.
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	5 Nm
Srednja temperatura	-60 °C...80 °C
Temperatura okoline	-60 °C...80 °C
Težina proizvoda	119 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni kut	visokolegirani nehrđajući čelik