


Spojni vod

NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Broj artikla: 8082383

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabla	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	15 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	RJ45
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	RJ45
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 ... 50 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Shielding	da
Duljina kabla	0,2 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabla	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabla	24 mm
Promjer kabla	5 mm
Struktura kabla	4 x 2 x 0.16 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0,16 mm ²
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PVC
Boja, kućište	sivo
Material insulation	PVC