

Prijenosnik EMGA-80-A-G5-80P

Broj artikla: 8085347

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zračnost zakretanja	0,22 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	5:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	67 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	1,017 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	107 Nm
Maks. stupanj djelovanja	95 %
Krutost na zakretanje	4,8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4.300 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS sukladno