


# Mjenjač EMGA-80-A-G3-100A

Broj dijela: 8085348

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Povratak	0.22 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	3:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	40 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.409 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalni izlazni moment	64 Nm
Maksimalna učinkovitost	95 %
Torzijska krutost	5 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4500 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	100A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS