


# Komplet za montažu DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13

Broj dijela: 8086439

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost  |
|----------------------------------|---|
| Na temelju norme                 | EN 15081<br>ISO 5211  |
| Veličina spremnika               | 1   |
| Konstruktivna struktura          | Unutarnji četverokut i vanjski četverokut<br>Montažni sklop |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                          |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364 zona III  |
| Težina proizvoda                 | 2134 g  |
| Priključak 1, funkcija           | Izlaz pogona  |
| Priključak 1, dizajn             | SW27<br>Uzorak rupa 10                                      |
| Priključak 2, funkcija           | Smanjenje izlaza  |
| Priključak 2, dizajn             | SW14<br>Uzorak rupa 07                                      |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS   |
| Spajanje materijala              | visokolegirani nehrđajući čelik                             |
| Materijal za montažu mosta       | Čelik   |
| Materijal za pranje              | visokolegirani nehrđajući čelik                             |
| Materijalni vijci                | visokolegirani nehrđajući čelik                             |