


Aksijalni komplet EAMM-A-V32-60PA

Broj dijela: 8091053

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina | 55 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 10000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 1.03 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 1.5 Nm |
| Težina proizvoda | 243 g |
| Pogon koda sučelja | V32 |
| Kod sučelja Motor In | 60PA |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |