

Indikator pozicije SAMH-F12-MK

Broj artikla: 8092711

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Without sensors
Upute za korištenje	The SIL certification for the entire product is invalidated when used with angle seat valve VZXA.
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	118 g
Material seals	EPDM
Material housing	Aluminij PA ojačan
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III