

Čepni cilindar DFST-32-20-Y4-A-S-G2

Broj dijela: 8093007

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Hod | 20 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Podesivi amortizeri sprijeda |
| Položaj montaže | okomito |
| Način rada | dvoradni povlačeći |
| Konstruktivna struktura | Klipnjača s polugom |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Upit o položaju preklopne poluge | za induktivne senzore |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje | Vodilica |
| Radni tlak | 2 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Duljina prigušenja | 14 mm |
| Dopuštena udarna sila na produženu klipnjaču | 1000 N |
| Težina proizvoda | 750 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Lijevani aluminij |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalna uloga | Čelik |