


Aksijalni komplet EAMM-A-V25-38AA

Broj artikla: 8093162

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	46 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,19 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	94 g
Kod sučelja, pogon	V25
Cod sučelja, Motor in	38AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno