


Linijski prigušivač CAMF-C6-FD-C6-11A

Broj dijela: 8096867

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Snaga kratkog spoja	ne
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Područje pogonskog napona AC	0 V...600 V
Nazivna induktivnost	3.7 mH
Tolerancija nazivne induktivnosti	10 %
Frekvencija mreže	50 Hz...60 Hz
Izolacijski napon	4000 V
Dimenzije Š x D x V	60 mm x 80 mm x 116 mm
Odobrenje	ENEC c UL - Prepoznato (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...40 °C
Klasa zaštite	IP00
Temperatura okoline	-10 °C...40 °C
Težina proizvoda	940 g
Vrsta montaže	Montažna ploča, vijčani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Položaj montaže	horizontalno
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Napajanje
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključna traka
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 1, broj pinova / žica	6
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	6
Električni priključak 1, presjek vodiča	4 mm ²