


Adapter NEFM-REG6-K-0.5-B-R3G8

Broj dijela: 8097195

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	za bateriju
Težina proizvoda	64 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja RE
Električni priključak 1, broj pinova / žica	6
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	RJ45
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	6
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.6 A
Otpor prenapona	2 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	68 mm
Promjer kabela	6.8 mm
Struktura kabela	4 x (2 x 0,081 mm ²) + 1 x (2 x 0,205 mm ²)
Nazivni presjek vodiča	0.081 mm ² 0.205 mm ² AWG24 AWG28
Klasa zaštite	IP20

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	PVC
Boja kućišta	sivo
Materijal izolacijske čahure	PVC