

Spojni kabel NEBS-M12G5-ES-15-LE5

Broj dijela: 8097576

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	s 2x nosač natpisa
Težina proizvoda	828 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	5
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Područje pogonskog napona DC	0 V...60 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...48 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	15 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	26 mm
Radius savijanja, fleksibilno provodenje kabela	52 mm
Promjer kabela	5.25 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	5 x 0,34 mm ² oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm ²
Krajevi žice	tupo odrezan

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Poniklana i pozlačena bronca
Materijal izolacijske čahure	PP